

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 20/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 20/4
GTIN	4045197484543
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pistoleveys w	4 mm
Pään pituus L ₁	37 mm
Pistosyvyys t _{max}	12 mm
Toimintaleveys L ₄	21,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren leveys b	20 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30

674248 TX30

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Kiinnitysruuvi Tyyppi 7

279815 7

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin
kristysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kristysmomentti 1600 cNm

659957 1600