

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 25/4
GTIN	4045197484550
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	37 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	26,5 mm
Pistoleveys w	4 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30

674248 TX30

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys  
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Kiinnitysruuvi Tyyppi 7

279815 7

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kristysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kristysmomentti 1600 cNm

659957 1600