

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273755 25/5 |
| GTIN | 4045197484932 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 5 mm |
| Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Pään pituus L_1 | 43 mm |
| Toimintaleveys L_4 | 26,5 mm |
| Pistosyvyys t_{\max} | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Varren leveys b | 25 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | ei |
| akselialinen pisto mahdollinen | kyllä |

| | |
|-------------|------------------|
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
|-------------|------------------|

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 7 | 279815 7 |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30 | 674248 TX30 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |