

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302252 3      |
| GTIN         | 4045197656827 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ø D <sub>2</sub>           | 12 mm        |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 3 mm         |
| Ulkonema A-mitta           | 80 mm        |
| Ulko-Ø D                   | 17 mm        |
| Jäähdytinkanavan reikä     | ei lukittava |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin                             | SK 40 lyhyt                        |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-1                         |
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40   | 308640 40   |
| Kavennin Tyyppi SU1   | 354210 SU1  |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.<br>pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 16/3 mm             | 302410 16/3 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1   | 354215 CU1  |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)<br>Sopii ISO-varteen 40            | 308625 40   |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40   | 308635 40   |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle<br>40                               | 308830 40   |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                    | 308802 40   |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN<br>69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40   |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii<br>ISO-varteen 40                   | 308801 40   |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40   | 308600 40   |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40   | 308660 40   |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40  | 308610 40   |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)<br>Sopii ISO-varteen 40            | 308630 40   |

|  |             |
|--|-------------|
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                         | 308650 40   |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                              | 308765 40   |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40              | 308615 40   |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                              | 308785 40   |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                              | 308795 40   |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                         | 308620 40   |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40          | 308700 40   |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40   | 308740 40   |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 12/3 mm | 302410 12/3 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M                              | 308670 40M  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                           | 308605 40   |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                              | 308790 40   |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                              | 308760 40   |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40                               | 354225 40   |