

Garant**Kutistusistukka, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302235 10
GTIN	4045197288318
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Ulko-Ø D	31,4 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
	308700 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/10 mm

302415 20/10

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Puolanvaihtolaippa SU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm

354240 6-12

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm

302416 32/10

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1

354215 CU1

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308790 40

Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm

354235 9,1-12

Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308806 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40