

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 25/2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273751 25/2 |
| GTIN | 4045197484635 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 2 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 26,5 mm |
| Pään pituus L ₁ | 33 mm |
| Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Pistosyvyys t _{max} | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Varren leveys b | 25 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | ei |
| aksaalinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 6 | 279815 6 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25 | 674248 TX25 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |