

**Garant****Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 12/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 12/4
GTIN	4045197484192
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	35 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	12 mm
Pistoleveys w	4 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500