

Garant
Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 25/2,5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273756 25/2,5
GTIN	4045197485038
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} ($5 \times$ pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	12,5 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pistoleveys w	2,5 mm
Pään pituus L_1	33 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600