

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 20/5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273750 20/5   |
| GTIN         | 4045197484567 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ruuvi                         | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 38 mm                 |
| Pistoleveys w                 | 5 mm                  |
| Pistosyvyys t <sub>max</sub>  | 15 mm                 |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 21,5 mm               |
| Kokonaispituus L              | 125 mm                |
| Varren leveys b               | 20 mm                 |
| Käyttötapa                    | Oikea                 |
| Sisäjähdytys                  | ei                    |
| aksaalinen pisto mahdollinen  | kyllä                 |
| Tuotetyyppi                   | Kääntöteränpidin      |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm   | 659906 1600 |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm                 | 659874 50   |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30                  | 674248 TX30 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 7   | 279815 7    |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |