



## Kutistusistukka, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302251 10
GTIN	2050001689573
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Lasihelmipuhallettu.

#### Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40

