

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273755 25/6
GTIN	4045197484956
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalualetta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pistosyvyys t_{\max}	30 mm
Pään pituus L_1	50 mm
Pistoleveys w	6 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600