

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 25/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 25/5
GTIN	4045197484574
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	26,5 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pistoleveys w	5 mm
Pistosyvyys t _{max}	15 mm
Pään pituus L ₁	38 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600