

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268463 10
GTIN	4045197468499
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 31
varren Ø D _s	12 mm
Nimellis-Ø D	10 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 05T1..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,22 mm
Hyötypituus L ₁	15 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 31

269028 31

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500