

Garant**WCHX 040104, Tyyppi: SM**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268474 SM
GTIN	4045197470362
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 8 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 220 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 110 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	110 - 220 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	M
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	110 - 140 m/min
tyyppi	SM
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 040104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä