

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268468 11
GTIN	4045197470225
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, jossa laippa.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
  - Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).
- Käytä pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.

**Tekninen kuvaus**

reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 32
Nimellis-Ø D	11 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0602..
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	45 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	24,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	20 mm

Ulkonema L <sub>A</sub>	32 mm
Sarja	"5 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 32	269028 32
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500