

Garant
"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 8mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	268467 8
GTIN	4045197470126
Tuoteluokka	21X

Kuvaus

Malli:

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.**

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0401..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 30
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,22 mm
Nimellis-Ø D	8 mm
varren Ø D _s	10 mm
Varren pituus L _s	38 mm
Hyötypituus L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Ulkonema L _A	22,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 30	269028 30
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200