

Garant**Kutistusistukka, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302258 12
GTIN	4045197288035
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Käyttö:

Lieriövaristen työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).
Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
	308630 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)
Sopii ISO-varteen 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40

308640 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308802 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1

354215 CU1

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm

354240 12-20

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308785 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii
ISO-varteen 40

308801 40

Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40

308610 40

Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308635 40

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm

354240 6-12