

**CNMA 120404, BUX220, Lastuamissärmän malli: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255578 M
GTIN	4045197817617
Tuoteluokka	22I

Kuvaus**Malli:**

- **Kertakäyttömalli.**
- **Yksiteräinen.**

Huomautus:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Laji: BUX220

Lastuamissärmän malli: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissärmän malli	M
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,5 mm

Laji	BUX220
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMA 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	BUX220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä