

**VBMW 110304, BUX220, Lastuamissärmän malli: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265774 M
GTIN	4045197818140
Tuoteluokka	22I

Kuvaus**Malli:**

- Kertakäyttömalli.
- Yksiteräinen.

Huomautus:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Laji: BUX220

Lastuamissärmän malli: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,2 mm/kierr,

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	M
Laji	BUX220
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	VBMW 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	BUX220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä