

**VBMW 160402, BUX220, Lastuamissärmän malli: M****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265776 M |
| GTIN | 4045197818157 |
| Tuoteluokka | 221 |

Kuvaus**Malli:**

- Kertakäyttömalli.
- Yksiteräinen.

Huomautus:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Laji: BUX220

Lastuamissärmän malli: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Laji | BUX220 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 200 m/min |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,1 - 0,5 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö f | 0,1 - 0,2 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Lastuamissärmän malli | M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | CBN |
| ISO-koodi-kääntöterä | VBMW 160402 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotenimen määrite | BUX220 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |