

**VBMW 160404, BUX220, Lastuamissärmän malli: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265778 M
GTIN	4045197818164
Tuoteluokka	221

**Kuvaus****Malli:**

- Kertakäyttömalli.
- Yksiteräinen.

**Huomautus:**

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.

Laji: BUX220

Lastuamissärmän malli: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissärmän malli	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 200 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,2 mm/kierr,

Laji	BUX220
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,1 - 0,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CBN
ISO-koodi-kääntöterä	VBMW 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	BUX220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä