

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268463 15
GTIN	4045197470034
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 33
varren Ø D _s	20 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0703..
Nimellis-Ø D	15 mm
Hyötypituus L ₁	22,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 33

269028 33

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500