

Garant**WCHX 05T102, Tyyppi: SM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268476 SM
GTIN	4045197470423
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 10.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 10 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 220 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 110 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	110 - 140 m/min
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	110 - 220 m/min
tyyppi	SM
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 05T102
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä