

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268463 18
GTIN	4045197470041
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.
Lieriövarsi.

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0903..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 34
varren Ø D _s	25 mm
Nimellis-Ø D	18 mm
Hyötypituus L ₁	27 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 34	269028 34
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500