

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268467 15
GTIN	4045197470157
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.****Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	15 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0703..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 33
Varren pituus L _s	50 mm
Hyötypituus L ₁	33,75 mm
Ø d ₂	25 mm

Ulkonema L _A	43 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 33	269028 33
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500