

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268468 20
GTIN	4045197470256
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.****Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	25 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 10T3..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Nimellis-Ø D	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 35
Varren pituus L _s	56 mm
Hyötypituus L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Ulkonema L _A	56 mm
Sarja	"5 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 35	269028 35
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500