

Sauvamagneetti, magneetin Ø: 3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081640 3
GTIN	4260131234811
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kromattu metalliholkki ja kestmagneetti. Jäykkä varsi.

Tekninen kuvaus

magneetin Ø	3 mm
Magneetin pituus	50 mm
Kokonaispituus	90 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin