

Garant
Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 14mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302257 14 |
| GTIN | 4045197467744 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus
Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ulko-Ø D | 34 mm |
| Jäähdytiskanavan reikä | lukittava |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sovitin | SK 40 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302412 25/14 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302410 25/14 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40 | 354225 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302414 32/14 |

| | |
|---|----------------|
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302416 32/14 |
| Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302417 25/14 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302416 25/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302412 32/12 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302416 32/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302410 32/14 |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302412 32/14 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |

| | |
|--|--------------|
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302410 25/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/14 mm | 302416 25/14 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/12 mm | 302415 20/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/12 mm | 302412 25/12 |
| Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |