

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268463 20
GTIN	4045197470058
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.  
Lieriövarsi.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

**Tekninen kuvaus**

reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 35
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 10T3..
Nimellis-Ø D	20 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	30 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 35	269028 35
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500