

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268468 26
GTIN	4045197470263
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.****Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Nimellis-Ø D	26 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 1305..
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 36
Varren pituus L _s	60 mm
Hyötypituus L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Ulkonema L _A	73 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 36	269028 36
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600