

Garant
"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 18mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	268467 18
GTIN	4045197470164
Tuoteluokka	21X

Kuvaus
Malli:

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.**

Käyttö:

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
 - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 34
varren Ø D _s	25 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0903..
Nimellis-Ø D	18 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Varren pituus L _s	56 mm
Hyötypituus L ₁	40,5 mm
Ø d ₂	32 mm

Ulkonema L _A	53 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 34	269028 34
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500