

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268463 26
GTIN	4045197470065
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.  
Lieriövarsi.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 1305..
Nimellis-Ø D	26 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 36
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	39 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 36	269028 36
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600