

**Garant****WCHX 05T104, Tyyppi: SM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268478 SM
GTIN	4045197470485
Tuoteluokka	21K

**Kuvaus****Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 10.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 10 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 110 - 220 m/min

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> sivukäyttö: 110 - 140 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> sivukäyttö	110 - 140 m/min
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	110 - 220 m/min
tyyppi	SM
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Oheiskäyttö	M
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 05T104
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä