

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Oikea, Ø DC: 26mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268467 26
GTIN	4045197470188
Tuoteluokka	21X

## Kuvaus

**Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi, **jossa laippa.****Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.**
  - **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**
- Käytä **pitkälastuisen rakenneteräksen ja pitkälastuisten ruostumattomien teräksien työstöön enintään sorvaus- ja poraustyökalun pituutta 1,5×D.**

## Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	26 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 1305..
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,33 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 36
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Ulkonema L <sub>A</sub>	73 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 36	269028 36
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600