

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302257 18
GTIN	4045197467768
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	120 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ulko-Ø D	40,9 mm
Jäähdytiskanavan reikä	lukittava

Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
	308625 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-  
varteen 40

308615 40

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN  
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii  
ISO-varteen 40

308801 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien  
Ø d / Ø D1 32/18 mm

302412 32/18

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

308630 40

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40

308740 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308765 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308660 40

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308760 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1

354215 CU1

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40

354225 40