

**Garant****"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268464 8
GTIN	4045197470072
Tuoteluokka	21X

**Kuvaus****Malli:**

Sisäjähdytys.

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

Tasosorvaus, pitkittäissorvaus, poraus, sisäpuolinen sorvaus, upotus.

**Huomautus:**

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

**Tekninen kuvaus**

reiän Ø:n toleranssi D	0/+0,22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 30
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kääntöterä nro 268472 - 268496	WCHX 0401..
Nimellis-Ø D	8 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 30

269028 30

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200