

**Garant**
**Kutistusistukka, SK 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302256 16
GTIN	4045197287960
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja HM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	SK 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40