

Garant**RC.X 1003, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260640 HB7120-1
GTIN	4045197818232
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

RC.X 1003 HB7120-1 lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RCMX 1003
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä