


Garant**SCMT 09T304, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260742 HB7120-1
GTIN	4045197818256
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	SCMT 09T304

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä