

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7120-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä