


Garant**SCMT 120404, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120404 HB7120-1 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä