

**Garant****SC.T 09T304, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 09T304 HB7120-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7120-1

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä