

Garant**SC.T 120404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120404 HB7120-1 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7120-1

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min

lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä