

Garant**TCMT 110202, Laji: HB7120-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	260950 HB7120-1
GTIN	4045197818591
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110202 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7120-1

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä