

**Garant****TCMT 110204, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260952 HB7120-1
GTIN	4045197818706
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110204 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä