

**Garant****TCMT 110208, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260954 HB7120-1
GTIN	4045197818713
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110208 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä