

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä