

Garant**TC.T 110204, Laji: HB7120-1**

Tilauksetiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260982 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197818751 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

TC.T 110204 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Laji | HB7120-1 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | M |
| lastunmurtaja | VM |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 80 - 260 m/min |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 110204 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |