

Garant**TC.T 16T304, Laji: HB7120-1**

Tilautiedot

Tilausnumero	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Tuoteluokka	21G

Kuvas

TC.T 16T304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä