

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7120-1****Tilastiedot**

Tilausnumero	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Tuoteluokka	21G

Kuvas

TCMT 16T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7120-1
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä